

ホーム [製品紹介](#) [コミュニティ](#) [オンラインショップ](#) [イベント/キャンペーン](#) [サポート/ダウンロード](#)

デジタル一眼カメラ [コンパクトデジタルカメラ](#) [オーディオ](#) [双眼鏡](#) [ソフトウェア](#) [アクセサリー](#) [工事等用具](#)

ホーム > 製品紹介 > コンパクトデジタルカメラ > STYLUS XZ-2 > 製品特長 > コンパクトなボディにすべての先進機能を搭載

STYLUS XZ-2

トップ 製品特長 主な仕様 製品外観 実写サンプル アクセサリー

< 心地よさを求める操作感 | > IZUKO DIGITALレンズ | > 先進の機能 | > 捕らる楽しみが広がるアクセサリー | > 基本機能

コンパクトデジタルカメラ

STYLUS

Sシリーズ

T(Tough)シリーズ

アクセサリー

今までに発表した製品

価格表/JANコード表

製品比較

※記載されている情報は発表当時のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

最新の機種はこちら


コンパクトなボディにすべての先進機能を搭載



さらなる高画質と高速性を実現したHSテクノロジー、「写真を楽しくするアートフィルター」撮影者の直感的撮影を助けるタッチパネル・可動式液晶モニタータイプなどの、高度な機能をコンパクトなボディーに凝縮しました。

先進の技術が生み出す最高峰の画質

オリンパスが誇る先進テクノロジー「HS」がXZ-2に搭載されました。卓抜したレンズ「IZUKO DIGITAL」がうなぎの世界を、裏面照射式CMOSセンサーと、デジタル一眼のOM-Dにも搭載されている画像処理エンジン「TruePic VI」によって最高峰の画質を実現します。



撮影者の感性にすばやく反応する「タッチパネル」

直感的な操作が快適にできる静電容量式タッチパネルを搭載しました。撮影時にオートフォーカスの位置選択などを簡単に実行、再生時にはコマ送りや拡大を簡単に行うことができます。また、ギャップレス撮影により透過性が高く外光反射を最小限に抑制できため、快適に撮影できます。

タッチパネルで可能な操作


撮影時	再生時
AF位置選択	再生拡大
ライブガイド操作	再生拡大位置指定
シャッターレリーズ	コマ送り



被写体を選んで、タッチしてシャッターをきる




ライブガイドの設定や再生画像の確認も、直感的で快適操作



可動式3.0型ハイバークリスタル液晶

高コントラストで色鮮やか評定のある3.0型ハイバーキャリクリスタル液晶を採用しました。92万ドットのLCDパネルは、上向き最大80度、下向き最大50度のチルト機構も搭載され、今までに難しかったアングルからの撮影も快適に行えます。



ローアングル撮影

ハイアングル撮影

FAST AF

HSテクノロジーの搭載で高速性にも磨きがかかる高速オートフォーカスを実現しています。AFに必要な映像信号をより速く得るために、従来の倍速(120fps)で駆動できる新CMOSセンサーを搭載。また、フォーカス状態を判断する演算処理ループの高速化を実現してAFシステムの起動レスポンスの向上を図りました。

FAST AF


11種類のアートフィルターと5種類のアートエフェクト

写真表現の世界を広げるアートフィルター。XZ-2にはリニューアル(1/II)を含む11種のアートフィルターと、アートフィルターの魅力を一層高める5種類のアートエフェクトが搭載。表現の可能性は無限に広がります。

※アートフィルターおよびART FILTERはオリンパスイメージング(株)の商標または登録商標です。

新アートフィルター：リニューアル(1/II)

エッジラインを強調し、イラストスタイルを写真に付加します。効果の強弱により2種類のバリエーションがあります。




新アートフィルターバリエーション：クロスプロセスI

不安定で非現実的な雰囲気を表現するクロスプロセス。クロスプロセスIIは、マゼンタを強調した仕上がりになります。



搭載されているアートフィルターとアートエフェクトの組み合わせ



フルハイビジョン動画 & HDMIコントロール

1920x1080サイズの本格的なフルハイビジョンムービーの撮影が可能です。マルチモーション手振れ補正機能や、アートフィルターやシーンモードも搭載され、手軽に本格的な動画撮影が楽しめます。また、HDMI-CEC規格のTVであれば、TVリモコンからの再生操作ができます。

※動画のアートフィルター対応時は、フィルターによってフレームレートが変わります。

※ジオラマでは音声記録ができません。

※HDMIケーブルは別売です。[OB-HD](#)をお使いください。

※HDMIケーブルで接続したときは、カメラ側で動画の再生(表示／音声)はできません。

※写真はイメージです。

※画面はハドコロ合成です。

ページトップへ戻る